CABLE TO REBAR, RT, 13 MM, #4, 25 MM² CONCENTRIC

CATALOG NUMBER

RTC52Y1



nVent ERICO Cadweld Graphitformen werden für Tausende von Anschlussarten und Leiterkombinationen entwickelt und konstruiert.

MERKMALE

- Bildet eine dauerhafte, niederohmige Verbindung
- Bietet eine molekulare Verbindung
- nVent ERICO Cadweld Exotherme Anschlüsse sind mit der gleichen Strombelastbarkeit wie der Leiter ausgelegt
- Tragbares Installationsgerät ohne externe Stromquelle erforderlich
- Installateure können für die nVent ERICO Cadweld exothermische Verbindung leicht geschult werden
- Verbindungen können visuell kontrolliert werden

PRODUKTMERKMALE

- Schweißtiegel Familie: RT Mold Family
- Rebar Size, Metrisch: 13mm
- Bewehrungsstrahlgröße, US: #4
- Querschnitt Elektrischer Leiter: 25 mm² Konzentrisch
- elektrischer Leiter Außendurchmesser, nominal: 6.6mm
- Mold Split: Vertikal
- Geteilter Schmelztiegel: Nein
- Verschleißplatten: Nein
- Nur Schweißtiegel: Nein
- Schweißmaterial: 90 oder 90PLUSF20, separat erhältlich
- Griffklemme: L160, separat erhältlich

Schrankgestell: Nicht erforderlich

Ausgleichsscheibe: B141A, separat erhältlich

Preisschlüssel: C

Benutzerfreundlichkeit: Einfach

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Für Anwendungen wie Computerraum, Tunnel oder andere lüftungsarme Bereiche geben Sie einen rauchfreien nVent ERICO Cadweld Exolon Tiegel an. Fügen Sie bei der Bestellung ein XL-Präfix zur Standard-Formteilnummer hinzu (z. B. aus TAC2Q2Q wird XLTAC2Q2Q). Ebenso wird das nVent ERICO Cadweld Exolon Schweißmaterial auch mit dem Präfix XL bezeichnet (z. B. aus 150 wird XL150).

Ein Abstand zwischen den elektrischen Leitern kann erforderlich sein. Siehe Tiegel-Plakette für weitere Informationen.

Die charakteristischen Kennwerte von Bewehrungsstäben und die Lage der Schweißnaht sind bei der Auswahl der Bewehrungsanschlüsse zu berücksichtigen.

XX-X-XX-XX-L-M-W		
XX	Mold Family	
X	Price Key	
XX	Rebar Code	
XX	Conductor Code	
L*	Split Crucible	Crucible section is split on molds designed with horizontal opening for easier cleaning
M*	Mold Only	
W*	Wear Plates	Reduce mechanical abrasion of molds at cable entry points

* Empty if none

DIAGRAMS

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.