

NVENT CADDY SPEED LINK SLK MIT SCHLAUFE



CERTIFICATIONS



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil mit Schlaufe und den Verschluss

Einfache und flexible Befestigungslösung

Das Seil wird um den Träger geschlungen und einfach durch die Schlaufe gezogen

Ideal zur Befestigung an Pfetten, Trägern oder anderen Bauteilen

Passt in kleinste Zwischenräume

Lasten können auch direkt in die Schlaufe eingehängt werden z.B. Rohre

SPEZIFIKATIONEN

Statische Belastung Sicherheitsfaktor:	5:1
Endbearbeitung:	elektrisch galvanisiert
Material:	Steel;Polypropylene;Zinc Alloy
Konform mit:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Drahtseil-Durchmesser	Drahtseil-Länge	Länge (L)	Höhe (H)	Breite (W)
---------------	---------------	-----------------------	-----------------	-----------	----------	------------

SLK15L1LP	196601	1.5 mm	1 m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L1LPR2	196628	1.5 mm	1 m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L2LP	196514	1.5 mm	2m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L2LPR2	196629	1.5 mm	2m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L3LP	196515	1.5 mm	3m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L3LPR2	196630	1.5 mm	3m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L5LP	196516	1.5 mm	5m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L7LP	196602	1.5 mm	7m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK2L10LP	196606	2 mm	10m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK2L1LP	196604	2 mm	1 m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK2L2LP	196543	2 mm	2m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK2L3LP	196544	2 mm	3m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK2L5LP	196545	2 mm	5m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK3L10LP	196711	3 mm	10m	101.6 mm	62 mm	24 mm
SLK3L2LP	196707	3 mm	2m	101.6 mm	62 mm	24 mm
SLK3L3LP	196708	3 mm	3m	101.6 mm	62 mm	24 mm
SLK3L5LP	196709	3 mm	5m	101.6 mm	62 mm	24 mm

Table 2/2						
Katalognum mer	Artikelnumm er	Dicke (T)	Winkel (a)	Statische Last (F)	Verpackungs menge	Zertifizierun gen
SLK15L1LP	196601	12.5 mm	90 ° Max	195N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L1LPR2	196628	12.5 mm	90 ° Max	195N	2.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L2LP	196514	12.5 mm	90 ° Max	195N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L2LPR2	196629	12.5 mm	90 ° Max	195N	2.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L3LP	196515	12.5 mm	90 ° Max	195N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L3LPR2	196630	12.5 mm	90 ° Max	195N	2.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L5LP	196516	12.5 mm	90 ° Max	195N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L7LP	196602	12.5 mm	90 ° Max	195N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L10LP	196606	12.5 mm	90 ° Max	440N	1.0000	cUL, UL, SMACNA

Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	Winkel (a)	Statische Last (F)	Verpackungsmenge	Zertifizierungen
SLK2L1LP	196604	12.5 mm	90 ° Max	440N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L2LP	196543	12.5 mm	90 ° Max	440N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L3LP	196544	12.5 mm	90 ° Max	440N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L5LP	196545	12.5 mm	90 ° Max	440N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK3L10LP	196711	16 mm	90 ° Max	890N	1.0000	SMACNA
SLK3L2LP	196707	16 mm	90 ° Max	890N	1.0000	SMACNA
SLK3L3LP	196708	16 mm	90 ° Max	890N	1.0000	SMACNA
SLK3L5LP	196709	16 mm	90 ° Max	890N	1.0000	SMACNA

DIAGRAMS



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER