


ENLOGIC INPUT METERED, OUTLET SWITCHED PDU EN2 SERIES



The Advantage Series Input Metered, Outlet Switched PDU family offers energy metering with advanced power and environmental monitoring options and remote outlet on/off switching. Comprehensive monitoring at both the input phase and circuit breaker levels offers advanced alerts of potential overloads. Billing-grade metering provides accurate power consumption data for energy use optimization. The hot-swappable network management controller features Gigabit and redundant ethernet communication with advanced support for external environmental sensors and rack security access solutions.

MERKMALE

IEC 62368 listed. RoHS, and REACH compliant. See drawing for additional information

UL 2900-1 certified for safety software cybersecurity for network-connectable products

Dual network connectivity ports: 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) and 1x (10/100 Mbps) connection/IP address

Ethernet cascading up to 64 PDUs. Each PDU can provide DC power sufficient to power network management electronics

Dual Ethernet ports for redundant network communications

Remote connectivity through HTTP(s), IPv4 and IPv6, SSH, Virtual Serial, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(S)

Data efficient REACT framework with native mobile device support

Tool-less hot swappable Network Management Card (NMC) with Cortex A-5 for microprocessing and memory that can be installed both upright and upside down for top or bottom power inputs

The border color of the NMC display is user programmable for power source identification by PDU

The NMC supports up to 10 digital sensors for environmental and/or electronic lock monitoring

Display languages include English, Spanish, German, French, Italian, Korean, Japanese, and Chinese (simplified)

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/6

Katalognummer	Produkttyp	Produktfamilie	Geschaltete Ausgänge	Typ	Breite	Packungsmenge
EN2951	Steckdosenleiste	Enlogic	Ja	Intelligent PDU	56mm	1
EN2990	Steckdosenleiste	Enlogic	Ja	Intelligent PDU	85mm	1

Table 2/6

Katalognum mer	Steckdosent yp	Anzahl Buchsen	Farben	Höhe	Material	Oberfläche
EN2951	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C 21	42	Schwarz	1826mm	Stahl	Pulverbeschicht ung
EN2990	(24) Locking C13/C15, (24) Locking C13/C15/C19/C 21	48	Schwarz	2030mm	Stahl	Pulverbeschicht ung

Table 3/6

Katalognum mer	Tiefe	Nennspannu ng	Kabellänge	Rack Units	Anzahl der Phasen	Menge Leistungssch alter
EN2951	75mm	208V	1800m	0U	3	6
EN2990	85mm	415V	1800m	0U		24

Table 4/6

Katalognum mer	Strombelast barkeit	Ein- /Ausschalter im Lieferumfan g enthalten	Anzahl Ausgangssp annungen	Leitungssch utzschalter	Metering Type	Nennleistun g
EN2951	14.4kV·A	Ja	42	20 A, 2-pole, Hy- MagA	Input	208VAC
EN2990	69kV·A	Ja		20 A, 1-pole, Hy- MagA	Input	230VAC

Table 5/6

Katalognum mer	Removable Input Cable	Interrupt Rating	Gewicht	Stecker-Typ	Länge des Eingangskab els	Eingangsspa nnung
EN2951	Nein	5kAIC	13kg	CS8365	1.8m	208 VAC, 3 PH DeltaVAC
EN2990	Nein			IEC 60309 5125P6W (IP67)	1.8m	

Table 6/6

Katalognummer	Ausgangsspannung
EN2951	208VAC
EN2990	208 – 230VAC

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Warranty : nVent Enlogic branded equipment provided shall be free from manufacturing defects for a period of five (5) years from the invoice date to the original purchaser.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER