

TELEKOM-HAUPTERDUNGSPOTENTIALAUSGLEICHSSCHIENE



CERTIFICATIONS



MERKMALE

Erfüllt TIA-607-C und entspricht den BICSI®-Empfehlungen

Entspricht den NEMA®-Standards

Erlaubt zwei Lochlaschen mit 5/16" oder 7/16" Schraubenlöchern (Ausrüstung nicht inbegriffen)

Spleißbausätze für Telekom-Erdungsverteilerschienen sind verfügbar, um die Länge der Verteilerschiene zu verlängern

SPEZIFIKATIONEN

Dicke (T): 6.35mm
Breite (W): 101.6mm
Material: Kupfer

Table 1/2


Katalognummer	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Verzinnen	Lochgröße 1 Anzahl der Paare	Lochgröße 2 Anzahl der Paare	C
TMGBA12L15P	305mm	229mm	Nein	15	3	15.9mm
TMGBA12L15PT	305mm	229mm	Ja	15	3	15.9mm

Katalognummer	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Verzinnen	Lochgröße 1 Anzahl der Paare	Lochgröße 2 Anzahl der Paare	C
TMGBA20L27P	508mm	229mm	Nein	27	3	15.9mm
TMGBA24L33PT	610mm	457mm	Ja	33	5	15.9mm
TMGBA29L41PT	737mm	457mm	Ja	41	5	15.9mm

Table 2/2

Katalognummer	B	A	D	Lochgröße 1 (HS1)	Lochgröße 2 (HS2)
TMGBA12L15P	28.6mm	25.4mm	15.9mm	0.3125in	0.4375in
TMGBA12L15PT	28.6mm	25.4mm	15.9mm	0.3125in	0.4375in
TMGBA20L27P	28.6mm	25.4mm	15.9mm	0.3125in	0.4375in
TMGBA24L33PT	28.6mm	25.4mm	15.9mm	0.3125in	0.4375in
TMGBA29L41PT	28.6mm	25.4mm	15.9mm	0.3125in	0.4375in

DIAGRAMS



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER