


TRS VIERPOLIGER VERTEILERBLOCK, 160 A



CERTIFICATIONS



MERKMALE

- Einfache Befestigung auf asymmetrischer DIN-Schiene oder Befestigung mit Schrauben
- Inklusive Schrauben für Ausgangsverbindungen
- Transparente Schutzhülle
- Leichte Zugänglichkeit zur Verkabelung
- Gebrauchsfertig aus dem Karton, spart Installationszeit und Arbeit
- RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3						
Katalognummer	Artikelnummer	Peak Short Circuit Current (Ipk)	Material	Halte-Kurzzeitstrom (Icw) 1 s	Anzahl an Verbindungen, Netzseite	Anzahl an Verbindungen, Lastseite
TRS-160A	563160	34kA	Kupfer, Glasfaserverstärktes Polyamid, Acrylglas	13.2kA	2	4

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Gewindegröße (TS)	Max. Betriebsspannung, IEC (Ui)	Lochgröße (HS)	Höhe (H)	Breite (W)
TRS-160A	563160	M6	630	8mm	150mm	230mm


Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Tiefe (D)	Gewicht pro Einheit	Entflammbarkeit Klassifizierung	Entspricht
TRS-160A	563160	68mm	1.15kg	UL® 94V-0	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Die netzseitigen und lastseitigen Anschlüsse sind pro Pol.

DIAGRAMS



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER