



## NVENT CADDY SPEED LINK SLS MIT GEWINDESTIFTANSCHLUSS



### CERTIFICATIONS



### MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und die vormontierte Gewindeschraube

Zur Befestigung and Bauteilen mit Gewindeankern oder anderen Maschinengewinden

Handfest angezogen wird die Verriegelungsvorrichtung sicher in Position gehalten, ganz ohne Werkzeug.

Kann in Strebenprofilen installiert werden, ohne dass Finger oder Werkzeuge in die Strutmontageschiene eingeführt werden müssen

### SPEZIFIKATIONEN

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Drahtseil-Durchmesser:</b>                 | 2 mm                           |
| <b>Statische Belastung Sicherheitsfaktor:</b> | 5:1                            |
| <b>Endbearbeitung:</b>                        | elektrisch galvanisiert        |
| <b>Material:</b>                              | Steel;Polypropylene;Zinc Alloy |
| <b>Konform mit:</b>                           | SMACNA HVAC-DCS                |

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Drahtseil-Länge | Stabgröße (RS) | Schraubenlänge (L) | Statische Last (F) |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| SLS2L2SEM8    | 196756        | 2m              | 8              | 45mm               | 270N               |

| Katalognummer | Artikelnummer | Drahtseil-Länge | Stabgröße (RS) | Schraubenlänge (L) | Statische Last (F) |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| SLS2L3SEM8    | 196757        | 3m              | 8              | 45mm               | 270N               |

**Schlitzgröße (SS):** 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

**Lochgröße (HS):** 8 - 10 mm

**Breite (W):** 16 mm

**Height 2 (H2):** 43.5mm

**Höhe 1 (H1):** 53mm

**Gewindegröße (TS):** M8


**Dicke (T):** 4 mm Max

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.

Die Gesamtlast bei einem mehrlagigen Trapez darf die zulässige statische Last nicht überschreiten.

## DIAGRAMS



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

#### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**