



## NVENT CADDY SPEED LINK SLK CON LAZO



### CERTIFICATIONS



### CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un lazo pre-ensamblado

Solución fácil y flexible para fijar a la estructura de la construcción

El Cable rodea la estructura y se pasa a través del lazo para una rápida instalación

Ideal para fijar a vigas y otros elementos estructurales

Fácil de utilizar en espacios reducidos

Fijación en lazo directamente a la tubería, conductos u otros conjuntos colgantes

### ESPECIFICACIONES

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Factor de Seguridad para Carga Estática:</b> | 5:1                              |
| <b>Acabado:</b>                                 | Electro galvanizado              |
| <b>Material:</b>                                | Steel; Polypropylene; Zinc Alloy |
| <b>Cumple con:</b>                              | SMACNA HVAC-DCS                  |

Table 1/2



| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro del Cable | Longitud del cable | Longitud (L) | Altura (H) | Ancho (W) |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|

|             |        |        |     |          |       |       |
|-------------|--------|--------|-----|----------|-------|-------|
| SLK15L10LP  | 196603 | 1.5 mm | 10m | 101.6 mm | 55 mm | 19 mm |
| SLK15L1LP   | 196601 | 1.5 mm | 1m  | 101.6 mm | 55 mm | 19 mm |
| SLK15L1LPR2 | 196628 | 1.5 mm | 1m  | 101.6 mm | 55 mm | 19 mm |
| SLK15L2LP   | 196514 | 1.5 mm | 2m  | 101.6 mm | 55 mm | 19 mm |
| SLK15L2LPR2 | 196629 | 1.5 mm | 2m  | 101.6 mm | 55 mm | 19 mm |
| SLK15L3LP   | 196515 | 1.5 mm | 3m  | 101.6 mm | 55 mm | 19 mm |
| SLK15L3LPR2 | 196630 | 1.5 mm | 3m  | 101.6 mm | 55 mm | 19 mm |
| SLK15L5LP   | 196516 | 1.5 mm | 5m  | 101.6 mm | 55 mm | 19 mm |
| SLK15L5LPR2 | 196631 | 1.5 mm | 5m  | 101.6 mm | 55 mm | 19 mm |
| SLK15L7LP   | 196602 | 1.5 mm | 7m  | 101.6 mm | 55 mm | 19 mm |
| SLK2L10LP   | 196606 | 2 mm   | 10m | 101.6 mm | 55 mm | 19 mm |
| SLK2L1LP    | 196604 | 2 mm   | 1m  | 101.6 mm | 55 mm | 19 mm |
| SLK2L2LP    | 196543 | 2 mm   | 2m  | 101.6 mm | 55 mm | 19 mm |
| SLK2L3LP    | 196544 | 2 mm   | 3m  | 101.6 mm | 55 mm | 19 mm |
| SLK2L5LP    | 196545 | 2 mm   | 5m  | 101.6 mm | 55 mm | 19 mm |
| SLK2L7LP    | 196605 | 2 mm   | 7m  | 101.6 mm | 55 mm | 19 mm |
| SLK3L10LP   | 196711 | 3 mm   | 10m | 101.6 mm | 62 mm | 24 mm |
| SLK3L1LP    | 196706 | 3 mm   | 1m  | 101.6 mm | 62 mm | 24 mm |
| SLK3L2LP    | 196707 | 3 mm   | 2m  | 101.6 mm | 62 mm | 24 mm |
| SLK3L3LP    | 196708 | 3 mm   | 3m  | 101.6 mm | 62 mm | 24 mm |
| SLK3L5LP    | 196709 | 3 mm   | 5m  | 101.6 mm | 62 mm | 24 mm |

| Table 2/2          |                    |             |            |                    |                      |                 |
|--------------------|--------------------|-------------|------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Espesor (T) | Angulo (a) | Carga estática (F) | Cantidad de embalaje | Certificaciones |
| SLK15L10LP         | 196603             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N               | 1.0000               | cUL, UL, SMACNA |
| SLK15L1LP          | 196601             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N               | 1.0000               | cUL, UL, SMACNA |
| SLK15L1LPR2        | 196628             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N               | 2.0000               | cUL, UL, SMACNA |
| SLK15L2LP          | 196514             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N               | 1.0000               | cUL, UL, SMACNA |
| SLK15L2LPR2        | 196629             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N               | 2.0000               | cUL, UL, SMACNA |
| SLK15L3LP          | 196515             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N               | 1.0000               | cUL, UL, SMACNA |
| SLK15L3LPR2        | 196630             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N               | 2.0000               | cUL, UL, SMACNA |

| Número de catálogo | Número de artículo | Espesor (T) | Angulo (a) | Carga estática (F) | Cantidad de embalaje | Certificaciones |
|--------------------|--------------------|-------------|------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| SLK15L5LP          | 196516             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N               | 1.0000               | cUL, UL, SMACNA |
| SLK15L5LPR2        | 196631             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N               | 2.0000               | cUL, UL, SMACNA |
| SLK15L7LP          | 196602             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N               | 1.0000               | cUL, UL, SMACNA |
| SLK2L10LP          | 196606             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 440N               | 1.0000               | cUL, UL, SMACNA |
| SLK2L1LP           | 196604             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 440N               | 1.0000               | cUL, UL, SMACNA |
| SLK2L2LP           | 196543             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 440N               | 1.0000               | cUL, UL, SMACNA |
| SLK2L3LP           | 196544             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 440N               | 1.0000               | cUL, UL, SMACNA |
| SLK2L5LP           | 196545             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 440N               | 1.0000               | cUL, UL, SMACNA |
| SLK2L7LP           | 196605             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 440N               | 1.0000               | cUL, UL, SMACNA |
| SLK3L10LP          | 196711             | 16 mm       | 90 ° Max   | 890N               | 1.0000               | SMACNA          |
| SLK3L1LP           | 196706             | 16 mm       | 90 ° Max   | 890N               | 1.0000               | SMACNA          |
| SLK3L2LP           | 196707             | 16 mm       | 90 ° Max   | 890N               | 1.0000               | SMACNA          |
| SLK3L3LP           | 196708             | 16 mm       | 90 ° Max   | 890N               | 1.0000               | SMACNA          |
| SLK3L5LP           | 196709             | 16 mm       | 90 ° Max   | 890N               | 1.0000               | SMACNA          |

## DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en [www.nvent.com](http://www.nvent.com) y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

Europa

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**