

FIJADOR A ESTRUCTURA METÁLICA PARA REFUERZO SÍSMICO LIVIANO EN RAMAL



CERTIFICATIONS



FEATURES

El conector giratorio acepta varillas roscadas de 3/8" y 1/2" (M10 y M12)

Se fija a miembros de acero con tornillo autoperforante/cortante

SPECIFICATIONS

Acabado: Electrozincado

Material: Acero

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Espesor de la viga (FT)	Longitud (L)	Tamaño de la varilla (RS)	Diámetro del tornillo (Sc)	Altura (H)
CSBBRS1EG		2.7 – 12.7mm	40.4mm	0.375, 0.5	2.7mm	28.2mm
CSBBRS1MEG	402239	2.7 – 12.7mm	40.4mm	10, 12	2.7mm	28.2mm

Table 2/2				
Número de catálogo	Número de artículo	Longitud del tornillo (L)	Ancho (W)	Certifications
CSBBS1EG		32mm	26.9mm	UL, OSHPD/HCAI, FM Approved, Seismic
CSBBS1MEG	402239	32mm	26.9mm	AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, FM Approved, Seismic

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Los fijadores a estructura de ramales son solo para sujeción y no para colgar tuberías de rociadores contra incendios.

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.