


SECCIONES RECTAS DE ESCALERILLA (CLASIFICADO CERTIFICADO CULUS)



Las secciones curvadas de la escalera proporcionan un cambio vertical en la dirección. Están hechas de acero tubular de 1-1/2 pulgadas x 3/8 pulgadas (38 mm x 8 mm) con un acabado pintado o chapado. Los travesaños se sueldan en el interior (doblados interiores) o en el exterior (doblados exteriores) de la sección. Se conectan a la sección recta con kits de conexión de empalmes. También están diseñados para cables de fibra óptica de categoría 5e, 6, 6A.

FEATURES

Las secciones curvadas de la escalera proporcionan un cambio vertical de dirección.

Están hechos de acero tubular de 1-1/2 pulg. x 3/8 pulg. (38 mm x 8 mm) con un acabado pintado o chapado.

Los travesaños se sueldan en el interior (curvas interiores) o en el exterior (curvas exteriores) de la sección.

Se conectan a la sección recta con kits de conexión de empalmes.

También están diseñados para cables de categoría 5e, 6, 6A y de fibra óptica.

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor	Tipo de plegado vertical	Código de colores	Color	Material
LIB12BLK	10053	1.52mm	Interior	RAL 9005	Jet Black	Mild Steel
LIB12G	10052	1.52mm	Interior	ANSI 61	Gris	Mild Steel
LIB12GZ	10054	1.52mm	Interior			Mild Steel
LIB12W	29918	1.52mm	Interior		Blanco	Mild Steel
LIB15BLK	29987	1.52mm	Interior	RAL 9005	Jet Black	Mild Steel
LIB15W	29988	1.52mm	Interior		Blanco	Mild Steel
LIB18BLK	10056	1.52mm	Interior	RAL 9005	Jet Black	Mild Steel
LIB18G	10055	1.52mm	Interior	ANSI 61	Gris	Mild Steel
LIB18GZ	10057	1.52mm	Interior			Mild Steel
LIB18W	29922	1.52mm	Interior		Blanco	Mild Steel

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor	Tipo de plegado vertical	Código de colores	Color	Material
LIB24BLK	17337	1.52mm	Interior	RAL 9005	Jet Black	Mild Steel
LIB24W	29924	1.52mm	Interior		Blanco	Mild Steel
LIB6BLK	10047	1.52mm	Interior	RAL 9005	Jet Black	Mild Steel
LIB6G	10046	1.52mm	Interior	ANSI 61	Gris	Mild Steel
LIB6GZ	10048	1.52mm	Interior			Mild Steel
LIB6W	29916	1.52mm	Interior		Blanco	Mild Steel
LOB12BLK	10038	1.52mm	Por fuera	RAL 9005	Jet Black	Mild Steel
LOB12G	10037	1.52mm	Por fuera	ANSI 61	Gris	Mild Steel
LOB12GZ	10042	1.52mm	Por fuera			Mild Steel
LOB12W	29921	1.52mm	Por fuera		Blanco	Mild Steel
LOB15BLK	29985	1.52mm	Por fuera	RAL 9005	Jet Black	Mild Steel
LOB15W	29986	1.52mm	Por fuera		Blanco	Mild Steel
LOB18BLK	10044	1.52mm	Por fuera	RAL 9005	Jet Black	Mild Steel
LOB18G	10043	1.52mm	Por fuera	ANSI 61	Gris	Mild Steel
LOB18GZ	10045	1.52mm	Por fuera			Mild Steel
LOB18W	29923	1.52mm	Por fuera		Blanco	Mild Steel
LOB24BLK	17336	1.52mm	Por fuera	RAL 9005	Jet Black	Mild Steel
LOB24W	29925	1.52mm	Por fuera		Blanco	Mild Steel
LOB6BLK	10035	1.52mm	Por fuera	RAL 9005	Jet Black	Mild Steel
LOB6G	10034	1.52mm	Por fuera	ANSI 61	Gris	Mild Steel
LOB6GZ	10036	1.52mm	Por fuera			Mild Steel
LOB6W	29917	1.52mm	Por fuera		Blanco	Mild Steel

Table 2/2		
Número de catálogo	Número de artículo	Acabado
LIB12BLK	10053	Powder Coated
LIB12G	10052	Powder Coated
LIB12GZ	10054	Zinc Plated
LIB12W	29918	Powder Coated
LIB15BLK	29987	Powder Coated
LIB15W	29988	Powder Coated
LIB18BLK	10056	Powder Coated
LIB18G	10055	Powder Coated
LIB18GZ	10057	Zinc Plated

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado
LIB18W	29922	Powder Coated
LIB24BLK	17337	Powder Coated
LIB24W	29924	Powder Coated
LIB6BLK	10047	Powder Coated
LIB6G	10046	Powder Coated
LIB6GZ	10048	Zinc Plated
LIB6W	29916	Powder Coated
LOB12BLK	10038	Powder Coated
LOB12G	10037	Powder Coated
LOB12GZ	10042	Zinc Plated
LOB12W	29921	Powder Coated
LOB15BLK	29985	Powder Coated
LOB15W	29986	Powder Coated
LOB18BLK	10044	Powder Coated
LOB18G	10043	Powder Coated
LOB18GZ	10045	Zinc Plated
LOB18W	29923	Powder Coated
LOB24BLK	17336	Powder Coated
LOB24W	29925	Powder Coated
LOB6BLK	10035	Powder Coated
LOB6G	10034	Powder Coated
LOB6GZ	10036	Zinc Plated
LOB6W	29917	Powder Coated

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER