

FIJADOR A ORIFICIO ROSCADO EN ESTRUCTURA PARA REFUERZO SÍSMICO LIVIANO EN RAMAL



CERTIFICATIONS



FEATURES

El conector giratorio acepta varillas roscadas de 3/8" y 1/2" (M10 y M12)

Se fija a anclaje de concreto o fijadores a estructura con roscas hembra

El perno puede pasarse a través de estructura de acero para fijarse a ésta

SPECIFICATIONS

Acabado: Electrozincado

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud (L)	Tamaño de la varilla (RS)	Diámetro del tornillo (Sc)	Altura (H)	Longitud del tornillo (L)
CSBBRS3EG		40.4mm	0.375, 0.5	0.375	28.2mm	19mm
CSBBRS3MEG	402241	40.4mm	10, 12	10	28.2mm	19mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Ancho (W)	Certifications
CSBBRS3EG		26.9mm	UL, OSHPD/HCAI, FM Approved, Seismic
CSBBRS3MEG	402241	26.9mm	AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, FM Approved, Seismic

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Los fijadores a estructura de ramales son solo para sujeción y no para colgar tuberías de rociadores contra incendios.

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER