



CANAL STRUT PERFORADO NVENT CADDY ROD LOCK



PARTICULARIDADES


- Permite una rápida creación, instalación y ajuste de ensambles en trapecio de varios niveles
- Listo para utilizarse, eliminando la necesidad de realizar cortes y preparar secciones de canal strut
- El diseño sencillo de "presione para instalar" permite que los instaladores simplemente presionen la varilla roscada a través del orificio de montaje para mantenerla en posición de manera instantánea
- La tuerca de ajuste integrada permite ajustar finamente la altura del sistema hacia arriba o hacia abajo
- Permite leves variaciones en la posición de varilla a varilla del trapecio
- No se necesitan piezas sueltas ni herramientas especiales para la instalación
- La tuerca se puede apretar con los dedos para sujetar la varilla en su lugar
- Funciona con todos los accesorios que se ajustan a los canales strut estándar tipo A o C

N.º de pieza	N.º de artículo	Tamaño de la varilla RS	STRUT Tipo	Longitud L	Espesor T	A	B	X	Carga estática F
CRLP2M8L550	390031	M8	A (41 x 41 mm)	600 mm	2.5 mm	550 mm	22 mm	14 x 27 mm	7484 N
CRLP2M8L750	390032	M8	A (41 x 41 mm)	800 mm	2.5 mm	750 mm	22 mm	14 x 27 mm	5488 N
CRLP2M8L950	390033	M8	A (41 x 41 mm)	1,000 mm	2.5 mm	950 mm	22 mm	14 x 27 mm	4333 N
CRLP2M8L1050	390034	M8	A (41 x 41 mm)	1,100 mm	2.5 mm	1,050 mm	22 mm	14 x 27 mm	3920 N
CRLP1M8L550	390029	M8	C (21 x 41 mm)	600 mm	2.5 mm	550 mm	22 mm	14 x 27 mm	2306 N
CRLP1M8L750	390030	M8	C (21 x 41 mm)	800 mm	2.5 mm	750 mm	22 mm	14 x 27 mm	1307 N
CRLP2M10L550	390037	M10	A (41 x 41 mm)	600 mm	2.5 mm	550 mm	22 mm	14 x 27 mm	7484 N
CRLP2M10L750	390038	M10	A (41 x 41 mm)	800 mm	2.5 mm	750 mm	22 mm	14 x 27 mm	5488 N
CRLP2M10L950	390039	M10	A (41 x 41 mm)	1,000 mm	2.5 mm	950 mm	22 mm	14 x 27 mm	4333 N
CRLP2M10L1050	390040	M10	A (41 x 41 mm)	1,100 mm	2.5 mm	1,050 mm	22 mm	14 x 27 mm	3920 N
CRLP1M10L550	390035	M10	C (21 x 41 mm)	600 mm	2.5 mm	550 mm	22 mm	14 x 27 mm	2306 N
CRLP1M10L750	390036	M10	C (21 x 41 mm)	800 mm	2.5 mm	750 mm	22 mm	14 x 27 mm	1307 N

Se debe instalar con la parte abierta del canal strut orientada hacia arriba

Todas las capacidades de carga están en Newton (N). Los valores de capacidad del canal strut (F) consideran una carga distribuida uniformemente e incluyen un factor de orificio de 0,92; que se basa en el rendimiento de la materia y la deflexión máxima admisible, se recomienda un factor de seguridad adicional de 2. Solo para aplicaciones de interiores.

TUERCA SNSW



N.º de pieza	N.º de artículo	Rod Size RS	Diameter Ø	A	B	Tamaño de llave	Carga estática F
SNSWM8	390101	M8	42.4 mm	20 mm	6.5 mm	19 mm	1,557 N
SNSWM10	390102	M10	42.4 mm	20 mm	6.5 mm	20 mm	1,557 N



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

ADVERTENCIA:

Los productos nVent deben ser instalados y usados únicamente como está indicado en las hojas de instrucciones y materiales de entrenamiento de nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en nVent.com/ERICO y con su representante de Servicio a Clientes de nVent. La instalación inapropiada, mal uso, aplicación incorrecta o cualquier otra falta en el completo seguimiento a las instrucciones y advertencias de nVent puede ocasionar un malfuncionamiento del producto, daños en la propiedad, lesiones corporales serias e inclusive la muerte así como la invalidación de la garantía.

©2018 nVent. Todos los logotipos y marcas nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se hallan autorizados por los mismos. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

CADDY-DS-FM1276S-DFM147LT17EUSP-ES-1805