

NVENT CADDY MACROFIX PLUS CON AISLAMIENTO



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Se ha incrementado el ángulo de apertura para acomodar de forma fácil los diámetros de tubos convencionales

El sistema de cierre rápido evita que la abrazadera se abra de forma accidental cuando se ajuste o mueva la tubería

El sistema de cierre rápido se puede cerrar fácilmente con una mano

Los dobleces en las orillas de las orejas del colgador previenen el desprendimiento del aislamiento, evitando retrabajos durante la instalación

El sistema de rosca evita la caída accidental de los tornillos durante el montaje

La cabeza combinada de los tornillos permite la utilización de destornilladores plano, hexagonal y en cruz

Las orejetas más largas permiten que el tornillo esté más alejado del conducto, permitiendo más espacio para la herramienta a la hora de atornillar

La tuerca combinada puede acoplarse a varillas roscadas M8 y M10, lo que simplifica el manejo de materiales

La longitud del tornillo se ha optimizado, para cubrir un mayor rango de diámetros de tuberías reduciendo inventarios

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

ESPECIFICACIONES

Color:	Negro
Acabado:	Electrogalvanizado
Material:	Steel;EPDM-SBR Rubber
Temperatura:	-50 a 110 °C

Table 1/2						
Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (DE)	Rod Size (RS)	NB/DN	Diámetro de tubería	Ancho (W)
MFP015	586701	11 - 15 mm	8, 10	8	1/4"	20 mm
MFP019	586702	15 - 19 mm	8, 10	10	3/8"	20 mm
MFP025	586703	19 - 25 mm	8, 10	15	1/2"	20 mm
MFP031	586704	25 - 31 mm	8, 10	20	3/4"	20 mm
MFP037	586705	31 - 37 mm	8, 10	25	1"	20 mm
MFP044	586706	37 - 44 mm	8, 10	32	1 1/4"	20 mm
MFP051	586707	45 - 51 mm	8, 10	40	1 1/2"	21 mm
MFP058	586708	50 - 58 mm	8, 10			21 mm
MFP068	586709	58 - 68 mm	8, 10	50	2"	21 mm
MFP078	586710	68 - 78 mm	8, 10	65	2 1/2"	23 mm
MFP088	586711	78 - 88 mm	8, 10			23 mm
MFP098	586712	88 - 98 mm	8, 10	80	3"	23 mm
MFP108	586713	98 - 108 mm	8, 10	90	3 1/2"	23 mm
MFP118	586714	108 - 118 mm	8, 10	100	4"	23 mm
MFP128	586715	118 - 128 mm	8, 10			23 mm
MFP138	586716	128 - 138 mm	8, 10			23 mm
MFP148	586717	138 - 148 mm	8, 10	125	5"	25 mm
MFP160	586718	150 - 160 mm	8, 10			25 mm
MFP170	586719	160 - 170 mm	8, 10	150	6"	25 mm
MFP200	586720	190 - 200 mm	8, 10			27 mm
MFP215	586721	205 - 215 mm	8, 10			27 mm


Table 2/2					
Número de catálogo	Número de artículo	Espesor (T)	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)	Carga estática (F)
MFP015	586701	1 mm	6	27mm	1000N
MFP019	586702	1 mm	6	27mm	1000N
MFP025	586703	1 mm	6	32mm	1000N
MFP031	586704	1 mm	6	32mm	1000N

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor (T)	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)	Carga estática (F)
MFP037	586705	1 mm	6	32mm	1000N
MFP044	586706	1 mm	6	37mm	1000N
MFP051	586707	1.25 mm	6	37mm	1500N
MFP058	586708	1.25 mm	6	37mm	1500N
MFP068	586709	1.25 mm	6	40mm	1500N
MFP078	586710	1.5 mm	6	40mm	2000N
MFP088	586711	1.5 mm	6	40mm	2000N
MFP098	586712	1.75 mm	6	45mm	2500N
MFP108	586713	1.75 mm	6	45mm	2500N
MFP118	586714	1.75 mm	6	50mm	2500N
MFP128	586715	2 mm	6	50mm	3000N
MFP138	586716	2 mm	6	50mm	3000N
MFP148	586717	2 mm	6	50mm	3200N
MFP160	586718	2 mm	6	50mm	3200N
MFP170	586719	2 mm	6	50mm	3200N
MFP200	586720	2.25 mm	6	50mm	3600N
MFP215	586721	2.25 mm	6	50mm	3600N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

El revestimiento es de caucho EPDM.

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica	Europa	Europa	APAC
+1.800.753.9221	Netherlands:	Germany:	Shanghai:
Option 1 – Customer Care	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
Option 2 – Technical Support	France:	Other Countries:	Sydney:
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500