

MÓDULO DE REEMPLAZO PARA DSD, 10 KA



CERTIFICATIONS




ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	DSD110M275
Número de artículo	702566
Tensión nominal del sistema (Un)	220 - 240 V
Tensión continua máxima de funcionamiento (Uc)	275 VAC 350 VDC
Corriente de descarga nominal (In), por modo	5kA 8/20 µs
Corriente de descarga máxima (Imax), por modo	10kA 8/20 µs
Nivel de protección de tensión (Up)	930 V @ 3 kA 1300 V @ 5 kA
Frecuencia	0 - 60 Hz
Tecnología	MOV con desconexión térmica
Material envolvente	UL® 94V-0 termoplástico
Indicador de estado	Indicador mecánico
Temperatura	-40 to 80 °C
Ancho del módulo	1 M
Profundidad (D)	49mm

Número de catálogo	DSD110M275
Altura (H)	45 mm
Ancho (W)	18 mm
Peso unitario	0.07 kg

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER