

AIRE ACONDICIONADO DE LA SERIE T PARA EXTERIOR



Las unidades de aire acondicionado compactas para exteriores de la serie T proporcionan un espacio compacto para minimizar el espacio y maximizar la capacidad. Su diseño discreto los ayuda a integrarse en entornos resistentes de fábrica o al aire libre. Cada unidad está equipada con componentes resistentes a la corrosión, calentadores de compresor y controles de presión de cabeza para un rendimiento óptimo en exteriores.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Reconocimiento UR/cUR

UR/cUR Recognized

Compatible con Telcordia GR-487

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

FEATURES

Tamaño compacto para minimizar el espacio ocupado y maximizar la capacidad.

Potencia de suministro de energía VAC para modelos 115, 230 y 460.

Rango de temperatura de funcionamiento del modelo exterior de -40 °F/-40 °C hasta 131 °F/55 °C.

Certificado UL para ahorrar tiempo y dinero a los clientes con aprobaciones de agencias (algunos modelos reconocidos por UL).

Cubierta de lámina galvanizada u hoja de acero inoxidable para entornos de fábrica y exteriores difíciles.

Termostato mecánico confiable en el lado del gabinete de la unidad.

Motores de aire dobles en el lado del condensador para redundancia en el rendimiento.

El filtro de malla de aluminio reutilizable y limpiable protege las bobinas para un rendimiento de enfriamiento máximo.

Opciones de montaje exterior y completamente empotrado en muchos modelos.

Bridas de montaje fácil para instalación individual

Todas las unidades han sido probadas a nivel funcional antes del envío

Todas las unidades han sido probadas a nivel funcional antes del envío

Hardware de montaje, juntas y manual del usuario suministrados con la unidad

Item T150116G120 is only for indoor purpose

SPECIFICATIONS

Espesor: 1.21mm
Color: Gris Claro
Código de colores: Ral 7035

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Capacidad nominal Btu/h	Capacidad nominal en vatios	Tensión nominal	Número de fases	Material
T150116G120	14302	800Btu/h	235W	115V	1	Acero dulce
T150116G152	22493	800Btu/h	235W	115V	1	Acero Inoxidable 304
T150116G100	16391	800Btu/h	235W	115V	1	Acero dulce
T150116G150	22243	800Btu/h	235W	115V	1	Acero dulce
T150116G151	22492	800Btu/h	235W	115V	1	Acero Inoxidable 304
T150126G100	16392	900Btu/h	264W	230V	1	Acero dulce
T150126G104	22148	900Btu/h	264W	230V	1	Acero Inoxidable 304
T150126G120	14303	900Btu/h	264W	230V	1	Acero dulce
T150126G150	22498	900Btu/h	264W	230V	1	Acero dulce
T200216G100	16294	2000Btu/h	586W	115V	1	Acero dulce
T200216G150	22245	2000Btu/h	586W	115V	1	Acero dulce
T200216G155	25174	2000Btu/h	586W	115V	1	Acero Inoxidable 304
T200216G157	22514	2000Btu/h	586W	115V	1	Acero Inoxidable 304
T200226G100	16295	2000Btu/h	586W	230V	1	Acero dulce
T200226G103	23273	2000Btu/h	586W	230V	1	Acero Inoxidable 304
T200226G150	23134	2000Btu/h	586W	230V	1	Acero dulce
T200226G158	23278	2000Btu/h	586W	230V	1	Acero Inoxidable 304
T200246G400	23282	2000Btu/h	586W	460V	1	Acero dulce
T200246G401	24304	2000Btu/h	586W	460V	1	Acero Inoxidable 304
T431026G150	23138	10200Btu/h	2989W	230V	1	Acero dulce
T531926G150	22265	20400Btu/h	5978W	230V	1	Acero dulce

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

* Consulte la hoja de especificaciones para obtener especificaciones completas del producto, curvas de rendimiento y planos detallados.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER