

TERMINAL RECTO DE COMPRESIÓN



FEATURES

Estañado para evitar la corrosión

El cobre recocido facilita la operación de engaste

Tamaños optimizados para brindar la conductividad eléctrica más eficiente

Mejor comportamiento mecánico (vibración/extracción); "Aplicaciones ferroviarias" DIN EN 61373 clase 1B

Marcas en el barril para engaste

Grosor constante de material, diámetro preciso y ajuste de cable preciso; DIN46235

SPECIFICATIONS

Material: Cobre

Acabado: Estañado

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de terminal / conector	Ancho (W)	Longitud (L)	Tipo de herramienta/troquel	Tamaño del orificio (HS)
PKS1610H		DIN46235 Extrafuerte	17mm	48mm	M2M o M2H/RKM2, M3H o M3B/RKM3, MLB/RKML	10.5mm

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de terminal / conector	Ancho (W)	Longitud (L)	Tipo de herramienta/troquel	Tamaño del orificio (HS)
PKS5010H	715113	DIN46235 Extrafuerte	21mm	65mm	M2M o M2H/PKM2, M3H o M3B/PKM3, MLB/PKML	10.5mm
PKS1612H	715111	DIN46235 Extrafuerte	18mm	49mm	M2M o M2H/PKM2, M3H o M3B/PKM3, MLB/PKML	13mm
PKS18512H	715123	DIN46235 Extrafuerte	37mm	98mm	M2M o M2H/PKM2, M3H o M3B/PKM3, MLB/PKML	13mm
PKS24012H	715127	DIN46235 Extrafuerte	42mm	108mm	M2M o M2H/PKM2, M3H o M3B/PKM3	13mm
RKS050019H	716546	Estándar	43mm	109mm	M2M o M2H/RKM2, M3H o M3B/RKM3	13mm
RKS12012H	715121	Estándar	28mm	65mm	M2M o M2H/RKM2, M3H o M3B/RKM3, MLB/RKML	13mm
RKS15012T	716660	Estándar	31mm	72mm	M2M o M2H/RKM2, M3H o M3B/RKM3, MLB/RKML	13mm
RKS1612T	716652	Estándar	19mm	45mm	M2M o M2H/RKM2, M3H o M3B/RKM3, MLB/RKML	13mm
RKS18512T	716662	Estándar	35mm	83mm	M2M o M2H/RKM2, M3H o M3B/RKM3, MLB/RKML	13mm

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de terminal / conector	Ancho (W)	Longitud (L)	Tipo de herramienta/troquel	Tamaño del orificio (HS)
RKS24012H	716544	Estándar	39mm	83mm	M2M o M2H/RKM2, M3H o M3B/RKM3, MLB/RKML	13mm
RKS2512T	716653	Estándar	19mm	48mm	M2M o M2H/RKM2, M3H o M3B/RKM3, MLB/RKML	13mm
RKS3512T	716654	Estándar	21mm	51mm	M2M o M2H/RKM2, M3H o M3B/RKM3, MLB/RKML	13mm
RKS612T	716650	Estándar	19mm	41mm	M2M o M2H/RKM2, MLB/RKML	13mm
RKS7012T	716656	Estándar	23mm	59mm	M2M o M2H/RKM2, M3H o M3B/RKM3, MLB/RKML	13mm
RKS9512T	716657	Estándar	26mm	62mm	M2M o M2H/RKM2, M3H o M3B/RKM3, MLB/RKML	13mm
PKS12014H	715116	DIN46235 Extrafuerte	32mm	88mm	M2M o M2H/PKM2, M3H o M3B/PKM3, MLB/PKML	15mm
PKS15016H	715122	DIN46235 Extrafuerte	34mm	97mm	M2M o M2H/PKM2, M3H o M3B/PKM3, MLB/PKML	15mm
PKS18516H	715124	DIN46235 Extrafuerte	37mm	101mm	M2M o M2H/PKM2, M3H o M3B/PKM3, MLB/PKML	15mm


Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de terminal / conector	Ancho (W)	Longitud (L)	Tipo de herramienta/troquel	Tamaño del orificio (HS)
PKS24016H	715128	DIN46235 Extrafuerte	42mm	111mm	M2M o M2H/PKM2, M3H o M3B/PKM3	15mm
PKS30020H	715136	DIN46235 Extrafuerte	46mm	119mm	M2M o M2H/PKM2, M3H o M3B/PKM3	15mm
PKS40020H	715138	DIN46235 Extrafuerte	54mm	140mm	M4FP/PKM4, MLB	15mm
PKS30016H	715129	DIN46235 Extrafuerte	46mm	119mm	M2M o M2H/PKM2, M3H o M3B/PKM3	17mm
PKS40016H	715137	DIN46235 Extrafuerte	54mm	140mm	M4FP/PKM4	17mm
RKS12016T	716659	Estándar	28mm	67mm	M2M o M2H/RKM2, M3H o M3B/RKM3, MLB/RKML	17mm
RKS15016T	716661	Estándar	31mm	72mm	M2M o M2H/RKM2, M3H o M3B/RKM3, MLB/RKML	17mm
RKS18516T	716663	Estándar	35mm	83mm	M2M o M2H/RKM2, M3H o M3B/RKM3, MLB/RKML	17mm
RKS24016T	716664	Estándar	39mm	93mm	M2M o M2H/RKM2, M3H o M3B/RKM3, MLB/RKML	17mm
RKS30016T	716665	Estándar	43mm	101mm	M2M o M2H/RKM2, M3H o M3B/RKM3	17mm
RKS40016T	716666	Estándar	49mm	114mm	M3H o M3B/RKM3	17mm

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de terminal / conector	Ancho (W)	Longitud (L)	Tipo de herramienta/troquel	Tamaño del orificio (HS)
RKS9516T	716658	Estándar	26mm	66mm	M2M o M2H/RKM2, M3H o M3B/RKM3, MLB/RKML	17mm

Table 2/2		
Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño del conductor
PKS1610H		#6 Stranded, 16 mm² Stranded
PKS5010H	715113	1/0 trenzado, 50 mm² Stranded
PKS1612H	715111	#5 Stranded, 16 mm² Stranded
PKS18512H	715123	185 mm² Stranded, 350 kcmil Stranded
PKS24012H	715127	240 mm² Stranded, 500 kcmil trenzado
RKS050019H	716546	300 mm² Stranded, 600 kcmil Stranded
RKS12012H	715121	120 mm² Stranded, 250 kcmil trenzado
RKS15012T	716660	150 mm² Stranded, 300 kcmil Stranded
RKS1612T	716652	#5 Stranded, 16 mm² Stranded
RKS18512T	716662	185 mm² Stranded, 350 kcmil Stranded
RKS24012H	716544	240 mm² Stranded, 500 kcmil trenzado
RKS2512T	716653	#3 Stranded, 25 mm² Stranded
RKS3512T	716654	N.º 2 trenzado o sólido, 35 mm² Stranded
RKS612T	716650	6 mm² Stranded
RKS7012T	716656	2/0 trenzado, 70 mm² Stranded
RKS9512T	716657	4/0 trenzado, 95 mm² Stranded
PKS12014H	715116	120 mm² Stranded, 250 kcmil trenzado
PKS15016H	715122	150 mm² Stranded, 300 kcmil Stranded
PKS18516H	715124	185 mm² Stranded, 350 kcmil Stranded
PKS24016H	715128	240 mm² Stranded, 500 kcmil trenzado
PKS30020H	715136	300 mm² Stranded, 600 kcmil Stranded
PKS40020H	715138	400 mm² Stranded, 800 kcmil Stranded
PKS30016H	715129	300 mm² Stranded, 600 kcmil Stranded
PKS40016H	715137	400 mm² Stranded, 800 kcmil Stranded
RKS12016T	716659	120 mm² Stranded, 250 kcmil trenzado
RKS15016T	716661	150 mm² Stranded, 300 kcmil Stranded
RKS18516T	716663	185 mm² Stranded, 350 kcmil Stranded

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño del conductor
RKS24016T	716664	240 mm ² Stranded, 500 kcmil trenzado
RKS30016T	716665	300 mm ² Stranded, 600 kcmil Stranded
RKS40016T	716666	400 mm ² Stranded, 800 kcmil Stranded
RKS9516T	716658	4/0 trenzado, 95 mm ² Stranded

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

nVent.com
CADDY
ERICO
HOFFMAN
RAYCHEM
SCHROFF

TRACER