

ÁRBOL DE GANCHOS J NVENT CADDY CAT HP, MONTAJE EN TECHO



FEATURES

Ideal para sujetarse al hormigón, acero o superficies de madera

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación

Sin necesidad de tornillos, remaches o herramientas especiales para la instalación

Las configuraciones de árboles de cara sencilla y doble ofrecen múltiples ganchos J con un fijador a estructura

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

SPECIFICATIONS

Acabado: Pregalvanizado

Material: Acero

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Niveles	Altura (H)	A	B
CAT32HPDCM2	181049	Cara doble	2	260mm	36.5mm	50mm
CAT32HPDCM3	181051	Cara doble	3	387mm	36.5mm	50mm
CAT32HPDCM4	181052	Cara doble	4	514mm	36.5mm	50mm
CAT32HPSCM2	181046	Cara sencilla	2	260mm	36.5mm	50mm

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Niveles	Altura (H)	A	B
CAT32HPSCM3	181047	Cara sencilla	3	387mm	36.5mm	50mm
CAT32HPSCM4	181048	Cara sencilla	4	514mm	36.5mm	50mm
CAT64HPDCM2	181057	Cara doble	2	387mm	36.5mm	50mm
CAT64HPDCM3	181058	Cara doble	3	578mm	36.5mm	50mm
CAT64HPDCM4	181059	Cara doble	4	768mm	36.5mm	50mm
CAT64HPSCM2	181053	Cara sencilla	2	387mm	36.5mm	50mm
CAT64HPSCM3	181054	Cara sencilla	3	578mm	36.5mm	50mm
CAT64HPSCM4	181056	Cara sencilla	4	768mm	36.5mm	50mm

Table 2/3						
Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño del orificio 2 (HS2)	Tamaño del orificio 1 (HS1)	Ancho (W)	Diámetro (Ø)	Carga estática 2 (F2)
CAT32HPDCM2	181049	4.7mm	10.3mm	148mm	50mm	810N
CAT32HPDCM3	181051	4.7mm	10.3mm	148mm	50mm	810N
CAT32HPDCM4	181052	4.7mm	10.3mm	148mm	50mm	810N
CAT32HPSCM2	181046	4.7mm	10.3mm	84.8mm	50mm	540N
CAT32HPSCM3	181047	4.7mm	10.3mm	84.8mm	50mm	810N
CAT32HPSCM4	181048	4.7mm	10.3mm	84.8mm	50mm	810N
CAT64HPDCM2	181057	4.7mm	10.3mm	254mm	100mm	810N
CAT64HPDCM3	181058	4.7mm	10.3mm	254mm	100mm	810N
CAT64HPDCM4	181059	4.7mm	10.3mm	254mm	100mm	810N
CAT64HPSCM2	181053	4.7mm	10.3mm	138mm	100mm	540N
CAT64HPSCM3	181054	4.7mm	10.3mm	138mm	100mm	810N
CAT64HPSCM4	181056	4.7mm	10.3mm	138mm	100mm	810N

Table 3/3		
Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática 1 (F1)
CAT32HPDCM2	181049	1080N
CAT32HPDCM3	181051	1620N
CAT32HPDCM4	181052	2160N
CAT32HPSCM2	181046	540N
CAT32HPSCM3	181047	810N
CAT32HPSCM4	181048	1080N
CAT64HPDCM2	181057	1080N
CAT64HPDCM3	181058	1620N

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática 1 (F1)
CAT64HPDCM4	181059	2160N
CAT64HPSCM2	181053	540N
CAT64HPSCM3	181054	810N
CAT64HPSCM4	181056	1080N


ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Las cargas estáticas representan el límite de carga máxima del árbol de ganchos J. El límite de carga máxima de cada gancho J es de 270 N.

Remitirse a la Carga estática 1 al sujetar el árbol de ganchos J utilizando una Perforación de tamaño 1. Remitirse a la Carga estática 2 al sujetar el árbol de ganchos J utilizando una Perforación de tamaño 2.

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER