



NVENT CADDY SPEED LINK SLK CON LAZO



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un lazo pre-ensamblado

Solución fácil y flexible para fijar a la estructura de la construcción

El Cable rodea la estructura y se pasa a través del lazo para una rápida instalación

Ideal para fijar a vigas y otros elementos estructurales

Fácil de utilizar en espacios reducidos

Fijación en lazo directamente a la tubería, conductos u otros conjuntos colgantes

ESPECIFICACIONES

Factor de Seguridad para Carga Estática:	5:1
Acabado:	Electro galvanizado
Material:	Steel; Polypropylene; Zinc Alloy
Cumple con:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2



Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del Cable	Longitud del cable	Longitud (L)	Altura (H)	Ancho (W)
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------	------------	-----------

SLK15L10LP	196603	1.5 mm	10m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L1LP	196601	1.5 mm	1m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L1LPR2	196628	1.5 mm	1m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L2LP	196514	1.5 mm	2m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L2LPR2	196629	1.5 mm	2m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L3LP	196515	1.5 mm	3m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L3LPR2	196630	1.5 mm	3m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L5LP	196516	1.5 mm	5m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L5LPR2	196631	1.5 mm	5m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L7LP	196602	1.5 mm	7m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK2L10LP	196606	2 mm	10m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK2L1LP	196604	2 mm	1m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK2L2LP	196543	2 mm	2m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK2L3LP	196544	2 mm	3m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK2L5LP	196545	2 mm	5m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK2L7LP	196605	2 mm	7m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK3L10LP	196711	3 mm	10m	101.6 mm	62 mm	24 mm
SLK3L1LP	196706	3 mm	1m	101.6 mm	62 mm	24 mm
SLK3L2LP	196707	3 mm	2m	101.6 mm	62 mm	24 mm
SLK3L3LP	196708	3 mm	3m	101.6 mm	62 mm	24 mm
SLK3L5LP	196709	3 mm	5m	101.6 mm	62 mm	24 mm

Table 2/2						
Número de catálogo	Número de artículo	Espesor (T)	Angulo (a)	Carga estática (F)	Cantidad de embalaje	Certificaciones
SLK15L10LP	196603	12.5 mm	90 ° Max	195N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L1LP	196601	12.5 mm	90 ° Max	195N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L1LPR2	196628	12.5 mm	90 ° Max	195N	2.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L2LP	196514	12.5 mm	90 ° Max	195N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L2LPR2	196629	12.5 mm	90 ° Max	195N	2.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L3LP	196515	12.5 mm	90 ° Max	195N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L3LPR2	196630	12.5 mm	90 ° Max	195N	2.0000	cUL, UL, SMACNA

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor (T)	Angulo (a)	Carga estática (F)	Cantidad de embalaje	Certificaciones
SLK15L5LP	196516	12.5 mm	90 ° Max	195N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L5LPR2	196631	12.5 mm	90 ° Max	195N	2.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L7LP	196602	12.5 mm	90 ° Max	195N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L10LP	196606	12.5 mm	90 ° Max	440N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L1LP	196604	12.5 mm	90 ° Max	440N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L2LP	196543	12.5 mm	90 ° Max	440N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L3LP	196544	12.5 mm	90 ° Max	440N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L5LP	196545	12.5 mm	90 ° Max	440N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L7LP	196605	12.5 mm	90 ° Max	440N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK3L10LP	196711	16 mm	90 ° Max	890N	1.0000	SMACNA
SLK3L1LP	196706	16 mm	90 ° Max	890N	1.0000	SMACNA
SLK3L2LP	196707	16 mm	90 ° Max	890N	1.0000	SMACNA
SLK3L3LP	196708	16 mm	90 ° Max	890N	1.0000	SMACNA
SLK3L5LP	196709	16 mm	90 ° Max	890N	1.0000	SMACNA

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER