

1 HOLE OFFSET LUG



CARATTERISTICHE

Provides an efficient bolting surface for grounding and power applications

Electrolytic grade copper

For use with nVent ERICO Cadweld type LA connections only

SPECIFICHE

Finitura: Tinned

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Type	Altezza (H)	Larghezza (W)	Spessore (T)
B101CEOL		Copper	NEMA®	15.88mm	25.4mm	3.18mm
KOF103	183200	Copper	Non-NEMA®	13mm	24.99mm	3mm
B101DEOL		Copper	NEMA®	17.53mm	25.4mm	4.76mm
B305SS		Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	Non-NEMA®	20.07mm	29.97mm	5.08mm
B305TC		Copper	Non-NEMA®	20mm	30mm	5mm
B101EEOL		Copper	NEMA®	19.05mm	25.4mm	6.35mm

Table 2/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)	C	B	A	Angolo (a)
B101CEOL		63.5mm	22.23mm	25.4mm	12.7mm	45°

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)	C	B	A	Angolo (a)
KOF103	183200	55mm	25mm	20mm	10mm	45°
B101DEOL		68.33mm	22.23mm	28.58mm	14.3mm	45°
B305SS		91.44mm	39.88mm	33.78mm	15mm	45°
B305TC		91.4mm	39.88mm	33.78mm	15mm	45°
B101EEOL		76.2mm	26.92mm	32.54mm	15.9mm	45°



Table 3/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro del foro (HS)	Dimensione conduttore equivalente
B101CEOL		11.11mm	80.63mm ²
KOF103	183200	8.5mm	74.9mm ²
B101DEOL		14.29mm	120.94mm ²
B305SS		17mm	152.23mm ²
B305TC		17mm	152.23mm ²
B101EEOL		14.29mm	161.26mm ²

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

For sizes not listed, contact us.

DIAGRAMS



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER