

ADJUSTABLE I-BEAM ADAPTER



This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto a wide range of steel I-Beams. It is ready to use out of the box, eliminating the need for pre-assembly or loose hardware and its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

CERTIFICATIONS



CARATTERISTICHE

No loose parts

No assembly required

Snap-off bolt head helps enable easy installation and inspection of seismic sway braces

Meets NFPA®-13 requirements for seismic sway bracing

FM® Specification Tested

SPECIFICHE

Finitura: Electrogalvanized

Materiale: Steel

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore della flangia (FT)	Dimensione della barra 1 (RS1)	Dimensione della barra 2 (RS2)	Altezza (H)	Larghezza (W)
CSBS3	404507	6 – 19mm	3/8" in	1/2" in	67mm	92mm
CSBS4	404508	6 – 19mm	3/8" in	1/2" in	67mm	92mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore della flangia (FT)	Dimensione della barra 1 (RS1)	Dimensione della barra 2 (RS2)	Altezza (H)	Larghezza (W)
CSBS3N	404129	6 – 19mm	3/8" in	1/2" in	67mm	92mm
CSBS4N	404131	6 – 19mm	3/8" in	1/2" in	67mm	92mm
CSBS5	404509	19 – 31mm	3/8" in	1/2" in	79mm	92mm
CSBS5N	404133	19 – 31mm	3/8" in	1/2" in	79mm	92mm

Table 2/2			
Codice a catalogo	Numero articolo	A	Certifications
CSBS3	404507	100 – 215mm	cUL, UL, OSHPD/HCAI, FM Approved, Seismic
CSBS4	404508	100 – 365mm	cUL, UL, OSHPD/HCAI, FM Approved, Seismic
CSBS3N	404129	100 – 215mm	
CSBS4N	404131	100 – 365mm	
CSBS5	404509	100 – 455mm	cUL, UL, OSHPD/HCAI, FM Approved, Seismic
CSBS5N	404133	100 – 455mm	


ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Structure Attachment and Brace Member are not included.

Carichi UL				
Pezzo numero	Installazione del Fissaggio Strutturale	Spessore della flangia	Braccio di Rinforzo	Capacità di carico
CSBS3	CSBU1	6 - 8 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	6672 N
		8 - 19 mm		7561 N
	CSBURC12	6 - 19 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N
CSBS4	CSBU1	6 - 8 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	6672 N
		8 - 19 mm		7561 N
	CSBURC12	6 - 19 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N
CSBS5	CSBU1	19 - 31 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	7561 N
	CSBURC12	19 - 31 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N

Carichi secondo FM								
Pezzo numero	Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale							
	Perpendicolare alla struttura				Parallelo alla struttura			
	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
CSBS3	5240 N	9830 N	12580 N	13070 N	3640 N	6130 N	9250 N	13380 N
CSBS4	5240 N	9830 N	12580 N	13070 N	3640 N	6130 N	9250 N	13380 N
CSBS5	5420 N	9510 N	11470 N	12760 N	4890 N	8090 N	9740 N	11920 N

DIAGRAMS



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER