

LOW VOLTAGE MALE/FEMALE INSULATORS, 50 MM

CODICE A CATALOGO

ISOTP50F8M8



CERTIFICATIONS



CARATTERISTICHE

Halogen free

High resistance to leakage current

Great stability of electrical and mechanical parameters

Fiberglass reinforced

UL® Recognized in E125470 and evaluated for dielectric withstand rating of 1,500 VAC/DC

RoHS compliant

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Article Number: 542070

Materiale: Steel; Glass Fibre Reinforced Polyamide

Finitura: Electrogalvanized

Temperatura di funzionamento: -40 to 130°C

Tensione di isolamento: 1000; 1500

Indice di infiammabilità: UL® 94V-0

È conforme a: IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

Altezza (H): 50mm

Larghezza esagono (W): 50mm

Profondità (D): 57mm

Diametro (Ø): 41mm

Misura del filetto 1 (TS1): M8

Lunghezza filettatura (TL): 17mm

Misura del filetto 2 (TS2): M8


Profondità filettatura (TD): 15mm

Carico statico 1 (F1): 20000daN

Carico statico 2 (F2): 10000daN

Peso unitario: 0.15kg

DIAGRAMS



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER