


ELECTRICAL EARTH BAR, BARE, 12 CONNECTIONS, 0 NUMBER OF DISCONNECTS, 700 MM

CODICE A CATALOGO

EEB12C506D0A



CARATTERISTICHE

Provides a convenient, single-point grounding and bonding location

Busbars with disconnect links allow for convenient testing of the earth termination system

High conductivity, hard drawn, electrolytic tough pitch copper per EN 13601

Includes halogen-free polyamide insulators, stainless steel (EN 1.4401) hardware and mounting brackets

Custom bars can be designed and manufactured to customer specifications

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

È conforme a: IEC® EN 62561-1:2017 Class H

Materiale: Copper

Finitura: Bare

Numero di collegamenti: 12

Numero di disconnessioni: 0

Misura del filetto (TS): M10

Altezza (H): 94mm

Lunghezza (L): 700mm

Larghezza 1 (W1): 100mm

Larghezza 2 (W2): 50mm

Spessore (T): 6mm

A: 50mm

Peso unitario: 3.03kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Tinned finish is 8 microns according to ASTM B545 Service Class "C" for corrosive environments.

DIAGRAMS



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER