

TELECOM MAIN GROUNDING BUSBAR



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Meets TIA-607-C and TIA-607-D and conforms to BICSI® recommendations

Complies with NEMA® standards

Accepts two hole lugs with 5/16" or 7/16" bolt holes (hardware not included)

Telecom grounding busbar splice kits are available to extend the length of the busbar

ESPECIFICAÇÕES

Espessura (T): 6.35mm
Largura (W): 101.6mm
Material: Copper

Table 1/2


Número de catálogo	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Revestimento com estanho	Número de pares do tamanho do orifício 1	Número de pares do tamanho do orifício 2	C
TMGBA12L15P	305mm	229mm	No	15	3	15.9mm
TMGBA12L15PT	305mm	229mm	Yes	15	3	15.9mm

Número de catálogo	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Revestimento com estanho	Número de pares do tamanho do orifício 1	Número de pares do tamanho do orifício 2	C
TMGBA16L19P	394mm	229mm	No	19	3	15.9mm
TMGBA16L19PT	394mm	229mm	Yes	19	3	15.9mm
TMGBA18L23P	451mm	229mm	No	23	3	15.9mm
TMGBA18L23PT	451mm	229mm	Yes	23	3	15.9mm
TMGBA20L27P	508mm	229mm	No	27	3	15.9mm
TMGBA20L27PT	508mm	229mm	Yes	27	3	15.9mm
TMGBA24L33P	610mm	457mm	No	33	5	15.9mm
TMGBA24L33PT	610mm	457mm	Yes	33	5	15.9mm
TMGBA29L41P	737mm	457mm	No	41	5	15.9mm
TMGBA29L41PT	737mm	457mm	Yes	41	5	15.9mm

Table 2/2

Número de catálogo	B	A	D	Tamanho do orifício 1 (HS1)	Tamanho do orifício 2 (HS2)
TMGBA12L15P	28.6mm	25.4mm	15.9mm	0.3125in	0.4375in
TMGBA12L15PT	28.6mm	25.4mm	15.9mm	0.3125in	0.4375in
TMGBA16L19P	28.6mm	25.4mm	15.9mm	0.3125in	0.4375in
TMGBA16L19PT	28.6mm	25.4mm	15.9mm	0.3125in	0.4375in
TMGBA18L23P	28.6mm	25.4mm	15.9mm	0.3125in	0.4375in
TMGBA18L23PT	28.6mm	25.4mm	15.9mm	0.3125in	0.4375in
TMGBA20L27P	28.6mm	25.4mm	15.9mm	0.3125in	0.4375in
TMGBA20L27PT	28.6mm	25.4mm	15.9mm	0.3125in	0.4375in
TMGBA24L33P	28.6mm	25.4mm	15.9mm	0.3125in	0.4375in
TMGBA24L33PT	28.6mm	25.4mm	15.9mm	0.3125in	0.4375in
TMGBA29L41P	28.6mm	25.4mm	15.9mm	0.3125in	0.4375in
TMGBA29L41PT	28.6mm	25.4mm	15.9mm	0.3125in	0.4375in

DIAGRAMS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER