

TRC FOUR POLE DISTRIBUTION BLOCK, 400 A



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Transparent protection cover

Bolts included for output connections

Easy accessibility for wiring

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3

Número de catálogo	Article Number	Peak Short Circuit Current (Ipk)	Material	Short Term Withstand Current (Icw) 1s	Line Side Number of Connections	Load Side Number of Connections
TRC-400A	563180	118kA	Copper, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Plexiglass	28kA	1	10

Table 2/3

Número de catálogo	Article Number	Max Working Voltage, IEC (Ui)	Tamanho da rosca 1 (TS1)	Tamanho da rosca 2 (TS2)	Altura (H)	Largura (W)
TRC-400A	563180	1000	M6	M10	338 – 390mm	260mm

Table 3/3


Número de catálogo	Article Number	Profundidade (D)	A	Peso unitário	Flammability Rating	Em conformidade com
TRC-400A	563180	50mm	290mm	2.65kg	UL® 94V-0	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Thread Size 2 represents input plug.

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER