

FCS COLLARE A PERA AD ALTEZZA REGOLABILE



CERTIFICATIONS



FEATURES

Raccomandati per il supporto di tubazioni di impianti sprinkler fissi, privi di isolamento

Redesigned strap and cup nut minimize friction for easier adjustment up and down the threaded rod (1/2" to 4" sizes)

Le estremità lavorate della parte superiore della fascia semplificano il montaggio e lo smontaggio del collare

I bordi arrotondati della fascia aiutano lo scorrimento interno del tubo, limitando lo sfregamento e i danni alle tubazioni in metallo o plastica

La confezione include tutto il necessario per l'installazione

SPECIFICATIONS

Finitura: Elettrozincato

Materiale: Acciaio

Table 1/2



Numero catalogo	Codice articolo	Dimensione tubo	NB/DN (Diametro nominale)	Diametro esterno (DE)	Dimensione della barra filettata (DBR)	Larghezza (Largh.)
FCS0075M10	597968	3/4"	20	27 mm	10	10 mm

Numero catalogo	Codice articolo	Dimensione tubo	NB/DN (Diametro nominale)	Diametro esterno (DE)	Dimensione della barra filettata (DBR)	Larghezza (Largh.)
FCS0100M10	597969	1"	25	34 mm	10	10 mm
FCS0100M8	597963	1"	25	34 mm	8	10 mm
FCS0125M10	597971	1 1/4"	32	43 mm	10	10 mm
FCS0125M8	597964	1 1/4"	32	43 mm	8	10 mm
FCS0150M10	597972	1 1/2"	40	48 mm	10	10 mm
FCS0150M8	597965	1 1/2"	40	48 mm	8	10 mm
FCS0200M10	597973	2"	50	60 mm	10	10 mm
FCS0200M8	597966	2"	50	60 mm	8	10 mm
FCS0250M10	597974	2 1/2"	65	76 mm	10	10 mm
FCS0300M10	597975	3"	80	89 mm	10	10 mm
FCS0400M10	597976	4"	100	114 mm	10	10 mm
FCS0500M12	597977	5"	125	140 mm	12	15 mm
FCS0600M12	597978	6"	150	165 mm	12	15 mm
FCS0800M16	597979	8"	200	219 mm	16	25 mm
FCS1000M20	597981	10"	250	273 mm	20	25 mm

Table 2/2						
Numero catalogo	Codice articolo	A	B	C	Dimensione chiave	Certificazioni
FCS0075M10	597968	76 mm	31 mm	17 mm	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0100M10	597969	87 mm	36 mm	19 mm	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0100M8	597963	85 mm	36 mm	19 mm	13 mm	VdS G4050054
FCS0125M10	597971	91 mm	36 mm	15 mm	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0125M8	597964	89 mm	36 mm	15 mm	13 mm	VdS G4050054
FCS0150M10	597972	99 mm	41 mm	17 mm	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0150M8	597965	97 mm	41 mm	17 mm	13 mm	VdS G4050054

Numero catalogo	Codice articolo	A	B	C	Dimensione chiave	Certificazioni
FCS0200M10	597973	114 mm	50 mm	20 mm	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0200M8	597966	112 mm	50 mm	20 mm	13 mm	VdS G4050054
FCS0250M10	597974	142 mm	68 mm	30 mm	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0300M10	597975	164 mm	83 mm	39 mm	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0400M10	597976	206 mm	112 mm	55 mm	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0500M12	597977	227 mm	114 mm	44 mm	18 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0600M12	597978	272 mm	146 mm	63 mm	18 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0800M16	597979	349 mm	184 mm	75 mm	24 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS1000M20	597981	480 mm	279 mm	143 mm	30 mm	VdS G4050054

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER