

## NVENT CADDY MACROFIX IZOLOWANA M8/M10



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Wygięte brzegi izolacji zapobiegają odczepianiu się gumy eliminując konieczność poprawek przy montażu

Plastikowe podkładki zapobiegają wypadaniu śrub podczas montażu

Główna śruba może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego

Długie "uszy" dają większą przestrzeń podczas wkręcania śrub gdyż te oddalone są dalej od brzegów obejmy

Nakrętka kombinowana może być przymocowana do pręta gwintowanego M8 lub M10, upraszczając obsługę materiałową

Długość śrub została zoptymalizowana tak aby objąć większy zakres rur, zmniejszając tym samym ilość pozycji

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

### SPECIFICATIONS

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>Kolor:</b>       | Czarny                  |
| <b>Wykończenie:</b> | Ocynkowane galwanicznie |
| <b>Materiał:</b>    | Steel;EPDM-SBR Rubber   |
| <b>Temperatura:</b> | -50 do 110°C            |

Table 1/2

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Zewnętrzna średnica (OD) | Rozmiar rury | NB/DN | Rozmiar pręta (RS) | Szerokość (W) |
|------------------|----------------|--------------------------|--------------|-------|--------------------|---------------|
| MFD015           | 586001         | 11 - 15 mm               | 1/4"         | 8     | 8, 10              | 20 mm         |
| MFD019           | 586002         | 15 - 19 mm               | 3/8"         | 10    | 8, 10              | 20 mm         |
| MFD025           | 586003         | 19 - 25 mm               | 1/2"         | 15    | 8, 10              | 20 mm         |
| MFD031           | 586004         | 25 - 31 mm               | 3/4"         | 20    | 8, 10              | 20 mm         |
| MFD037           | 586005         | 31 - 37 mm               | 1"           | 25    | 8, 10              | 20 mm         |
| MFD044           | 586006         | 37 - 44 mm               | 1 1/4"       | 32    | 8, 10              | 20 mm         |
| MFD050           | 586007         | 44 - 50 mm               | 1 1/2"       | 40    | 8, 10              | 20 mm         |
| MFD058           | 586008         | 50 - 58 mm               |              |       | 8, 10              | 20 mm         |
| MFD068           | 586009         | 58 - 68 mm               | 2"           | 50    | 8, 10              | 20 mm         |
| MFD078           | 586010         | 68 - 78 mm               | 2 1/2"       | 65    | 8, 10              | 23 mm         |
| MFD088           | 586011         | 78 - 88 mm               |              |       | 8, 10              | 23 mm         |
| MFD098           | 586012         | 88 - 98 mm               | 3"           | 80    | 8, 10              | 23 mm         |
| MFD108           | 586013         | 98 - 108 mm              | 3 1/2"       | 90    | 8, 10              | 23 mm         |
| MFD118           | 586014         | 108 - 118 mm             | 4"           | 100   | 8, 10              | 23 mm         |
| MFD128           | 586015         | 118 - 128 mm             |              |       | 8, 10              | 23 mm         |
| MFD138           | 586016         | 128 - 138 mm             |              |       | 8, 10              | 23 mm         |
| MFD148           | 586017         | 138 - 148 mm             | 5"           | 125   | 8, 10              | 25 mm         |
| MFD160           | 586018         | 150 - 160 mm             |              |       | 8, 10              | 25 mm         |
| MFD170           | 586019         | 160 - 170 mm             | 6"           | 150   | 8, 10              | 25 mm         |
| MFD200           | 586020         | 190 - 200 mm             |              |       | 8, 10              | 27 mm         |
| MFD215           | 586021         | 205 - 215 mm             |              |       | 8, 10              | 27 mm         |
| MFD225           | 586022         | 215 - 225 mm             | 8"           | 200   | 8, 10              | 27 mm         |
| MFD250           | 586023         | 239 - 250 mm             |              |       | 8, 10              | 30 mm         |
| MFD275           | 586024         | 265 - 275 mm             | 10"          | 250   | 8, 10              | 30 mm         |
| MFD319           | 586025         | 309 - 319 mm             |              |       | 8, 10              | 30 mm         |

Table 2/2


| Numer katalogowy | Numer artykułu | Grubość (T) | Średnica śruby (Sc) | Długość śruby (L) | Obciążenie statyczne (F) |
|------------------|----------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| MFD015           | 586001         | 1 mm        | 6                   | 17mm              | 1000N                    |
| MFD019           | 586002         | 1 mm        | 6                   | 17mm              | 1000N                    |
| MFD025           | 586003         | 1 mm        | 6                   | 22mm              | 1000N                    |
| MFD031           | 586004         | 1 mm        | 6                   | 22mm              | 1000N                    |
| MFD037           | 586005         | 1 mm        | 6                   | 22mm              | 1000N                    |

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Grubość (T) | Średnica śruby (Sc) | Długość śruby (L) | Obciążenie statyczne (F) |
|------------------|----------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| MFD044           | 586006         | 1 mm        | 6                   | 27mm              | 1000N                    |
| MFD050           | 586007         | 1.25 mm     | 6                   | 27mm              | 1500N                    |
| MFD058           | 586008         | 1.25 mm     | 6                   | 27mm              | 1500N                    |
| MFD068           | 586009         | 1.25 mm     | 6                   | 32mm              | 1500N                    |
| MFD078           | 586010         | 1.5 mm      | 6                   | 32mm              | 2000N                    |
| MFD088           | 586011         | 1.5 mm      | 6                   | 32mm              | 2000N                    |
| MFD098           | 586012         | 1.75 mm     | 6                   | 37mm              | 2500N                    |
| MFD108           | 586013         | 1.75 mm     | 6                   | 37mm              | 2500N                    |
| MFD118           | 586014         | 1.75 mm     | 6                   | 37mm              | 2500N                    |
| MFD128           | 586015         | 2 mm        | 6                   | 37mm              | 3000N                    |
| MFD138           | 586016         | 2 mm        | 6                   | 37mm              | 3000N                    |
| MFD148           | 586017         | 2 mm        | 6                   | 37mm              | 3200N                    |
| MFD160           | 586018         | 2 mm        | 6                   | 37mm              | 3200N                    |
| MFD170           | 586019         | 2 mm        | 6                   | 37mm              | 3200N                    |
| MFD200           | 586020         | 2.25 mm     | 6                   | 37mm              | 3600N                    |
| MFD215           | 586021         | 2.25 mm     | 6                   | 37mm              | 3600N                    |
| MFD225           | 586022         | 2.25 mm     | 6                   | 37mm              | 3600N                    |
| MFD250           | 586023         | 2.5 mm      | 6                   | 37mm              | 4000N                    |
| MFD275           | 586024         | 2.5 mm      | 6                   | 37mm              | 4000N                    |
| MFD319           | 586025         | 2.5 mm      | 6                   | 37mm              | 4000N                    |

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Okładzina wykonana jest z gumy EPDM.

## DIAGRAMS



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**