

Przewodnik wyboru kategorii produktów – branża spożywcza

CONNECT AND PROTECT



Poziom ochrony sanitarnej

Wysokie

Najlepsze praktyki sanitarne w przypadku zmywania ciśnieniowego lub stosowania zaawansowanych środków chemicznych

Obudowy

Skrzynka zaciskowa



HDTB

Obudowy higieniczne.

IP66/69, UL Typ 4X, 12, 13. Wewnętrzne zawiasy, silikonowa uszczelka klasy FDA, nachylony dach, higieniczne zamki, konstrukcja eliminująca miejsca rozwoju bakterii i szczeliny.

Montaż ścienny



HDW

Wolnostojące



HDF

Zarządzanie temperaturą

Wentylacja



ECHD

Ośłona wentylatora o higienicznej konstrukcji.

IP56, UL Typ 4X, 12, 13. Uszczelka silikonowa klasy FDA, nachylony dach, stal nierdzewna.

Chłodzenie



Extreme AC

Klimatyzator do pracy w trudnych warunkach.

IP69, UL Typ 4X. Nachylony dach ze stali nierdzewnej.

Średnie

Ulepszona konstrukcja do lekkiego zmywania



AFS

Obudowy z nachylonym dachem.

IP66, UL Typ 4X. Stal nierdzewna.



EFCS

Ośłona zabezpieczająca wentylatora.

IP56. Stal nierdzewna.



Extreme AC

Klimatyzator do pracy w trudnych warunkach.

IIP69, UL Typ 4X. Nachylony dach ze stali nierdzewnej.

Podstawowe

Zastosowania wymagające minimalnego zmywania



SSTB

IP66, UL Typ 4X. Stal nierdzewna.



ASR




EKSS / MCSS-HP



EFP

Zewnętrzny wentylator filtrujący.

IP55, UL Typ 12.



SpectraCool, Vortex

Klimatyzator. IP56, UL Typ 4X. Stal nierdzewna. **Vortex.** IP66, UL Typ 4X. Stal nierdzewna.