

NVENT CADDY SPEED LINK SLK WITH LOOP



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled loop end fitting

Easy and flexible solution attaches to building structures

Wire rope wraps around structure and through loop for quick installation

Ideal for attaching to purlins, beams and other structural members

Works well in tight or confined spaces

Loop attaches directly to pipe, ductwork or other hanging assemblies

SPECIFICATIONS

Static Load Safety Factor:	5:1
Acabamento:	Eletro galvanizado
Material:	Steel; Polypropylene; Zinc Alloy
Em conformidade com:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Número do catálogo	Número do artigo	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	Comprimento (L)	Altura (H)	Largura (W)
--------------------	------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------	-------------

SLK15L10LP	196603	1.5 mm	10m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L1LP	196601	1.5 mm	1m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L1LPR2	196628	1.5 mm	1m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L2LP	196514	1.5 mm	2m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L2LPR2	196629	1.5 mm	2m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L3LP	196515	1.5 mm	3m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L3LPR2	196630	1.5 mm	3m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L5LP	196516	1.5 mm	5m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L5LPR2	196631	1.5 mm	5m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L7LP	196602	1.5 mm	7m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK2L10LP	196606	2 mm	10m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK2L1LP	196604	2 mm	1m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK2L2LP	196543	2 mm	2m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK2L3LP	196544	2 mm	3m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK2L5LP	196545	2 mm	5m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK2L7LP	196605	2 mm	7m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK3L10LP	196711	3 mm	10m	101.6 mm	62 mm	24 mm
SLK3L1LP	196706	3 mm	1m	101.6 mm	62 mm	24 mm
SLK3L2LP	196707	3 mm	2m	101.6 mm	62 mm	24 mm
SLK3L3LP	196708	3 mm	3m	101.6 mm	62 mm	24 mm
SLK3L5LP	196709	3 mm	5m	101.6 mm	62 mm	24 mm

Table 2/2						
Número do catálogo	Número do artigo	Espessura (T)	Ângulo (a)	Carga estática (F)	Quantidade da embalagem	Certificações
SLK15L10LP	196603	12.5 mm	90 ° Max	195N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L1LP	196601	12.5 mm	90 ° Max	195N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L1LPR2	196628	12.5 mm	90 ° Max	195N	2.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L2LP	196514	12.5 mm	90 ° Max	195N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L2LPR2	196629	12.5 mm	90 ° Max	195N	2.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L3LP	196515	12.5 mm	90 ° Max	195N	1.0000	cUL, UL, SMACNA

Número do catálogo	Número do artigo	Espessura(T)	Ângulo (a)	Carga estática (F)	Quantidade da embalagem	Certificações
SLK15L3LPR2	196630	12.5 mm	90 ° Max	195N	2.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L5LP	196516	12.5 mm	90 ° Max	195N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L5LPR2	196631	12.5 mm	90 ° Max	195N	2.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L7LP	196602	12.5 mm	90 ° Max	195N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L10LP	196606	12.5 mm	90 ° Max	440N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L1LP	196604	12.5 mm	90 ° Max	440N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L2LP	196543	12.5 mm	90 ° Max	440N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L3LP	196544	12.5 mm	90 ° Max	440N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L5LP	196545	12.5 mm	90 ° Max	440N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L7LP	196605	12.5 mm	90 ° Max	440N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK3L10LP	196711	16 mm	90 ° Max	890N	1.0000	SMACNA
SLK3L1LP	196706	16 mm	90 ° Max	890N	1.0000	SMACNA
SLK3L2LP	196707	16 mm	90 ° Max	890N	1.0000	SMACNA
SLK3L3LP	196708	16 mm	90 ° Max	890N	1.0000	SMACNA
SLK3L5LP	196709	16 mm	90 ° Max	890N	1.0000	SMACNA

DIAGRAMS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER