

雷电读卡器



功能

- 准确测量任何 WTBLC10 雷电卡片上记录的最大峰值雷击
- 使用移动平台立即访问雷击数据
- 适用于 iOS 和 Android™ 设备
- 可在 App Store 和 Google Play 中下载 nVent ERICO 雷电读卡器应用程序

SPECIFICATIONS

Table 1/1					
物料号	测定阈值	工作温度	深度	高度	宽度
WTBLCR	50 - 300	-30 to 80 °C	15mm	41 mm	54 mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

欧洲

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

欧洲

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
[nVent.com](https://www.nVent.com) CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.