

信号基准网格



CERTIFICATIONS



功能

提供低阻抗等电位面，以保护敏感的电子设备不受瞬态噪音的影响

Pre-engineered welded grid of 26 gauge copper strips reduces voltage differences between interconnected electronic equipment

焊接处不会随时间退化、腐蚀或松开

可轻松进行现场焊接，适合任何尺寸的机房

Complies with IEEE® Standard 1100-1992

SPECIFICATIONS

材料： 铜

Table 1/1


物料号	商品号	长度 1 (L1)	宽度 1 (W1)	Grid Spacing (L2 x W2)	厚度 (T)	条片宽度
SRGBD100	167901	30500 mm	3.05 m	609.6 mm x 609.6 mm	0.4 mm	50.4mm

物料号	商品号	长度 1 (L1)	宽度 1 (W1)	Grid Spacing (L2 x W2)	厚度 (T)	条片宽度
SRGBE100	167902	30480 mm	3.66 m	609.6 mm x 609.6 mm	0.4 mm	50.4mm
SRGBG100	167904	30480 mm	4.88 m	609.6 mm x 609.6 mm	0.4 mm	50.4mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

可根据要求提供定制尺寸。请联系您的 nVent ERICO 销售代表，以了解更多信息。

DIAGRAMS



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美 +1.800.753.9221 Option 1 - Customer Care Option 2 - Technical Support	欧洲 Netherlands: +31 800-0200135 France: +33 800 901 793	欧洲 Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404	APAC Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500
---	--	--	--