


带 IET 把手的插入式模块, 屏蔽型, 黑色 3 U



模块盒, 带 IET 助插器/助拔器, 黑色把手, 3 U, 前组件。U 型前面板带 EMC 导电布屏蔽条

CERTIFICATIONS



功能

带 EMC 导电布屏蔽条的 U 型前面板

可承受高达 700 N 的插入力和拔出力 (每对)

可安装微型开关

可根据 IEC 60297-3-103/IEEE 1101.10 标准安装编码键

技术参数

Table 1/3

物料号	类型	Handle Type	安装	EMC Shielding	EMC Gasket Type	材料
20848-763	前面板带把手	IET	使用前部螺钉安装	是	泡棉	铝
20848-764	前面板带把手	IET	使用前部螺钉安装	是	泡棉	铝

物料号	类型	Handle Type	安装	EMC Shielding	EMC Gasket Type	材料
20848-765	前面板带把手	IET	使用前部螺钉安装	是	泡棉	铝

Table 2/3						
物料号	Front Finish	Rear Finish	Treated Edges	机架高度	高度	机架宽度
20848-763	阳极氧化	碱蚀	否	3U	128.4mm	4HP
20848-764	阳极氧化	碱蚀	否	3U	128.4mm	8HP
20848-765	阳极氧化	碱蚀	否	3U	128.4mm	12HP

Table 3/3				
物料号	宽度	符合	包装数量	表面处理
20848-763	20mm	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103标准, IEEE 1101.1/11	1	阳极氧化, 化学氧化
20848-764	40.3mm	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103标准, IEEE 1101.1/11	1	阳极氧化, 化学氧化
20848-765	60.6mm	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103标准, IEEE 1101.1/11	1	阳极氧化, 化学氧化

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
schroff.nvent.com

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
schroff.nvent.com

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
schroff.nvent.com

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
schroff.nvent.com



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.